







Montagebohrungen / installation holes



Catalog No.	d ₁
SM 1403	30



NI: Edelstahl rostfrei 1.4301
mattiert (Ra < 0,8 µm)

Dichtring und
Abstreifer: TPU
blau
temperaturbeständig -20 °C bis +110 °C
Härte 95 ±5 Shore A
FDA-konform

Klemmkeil: Messing
Gewindestift: Edelstahl

NI: stainless steel 1.4301 (AISI 304)
matte finish (Ra < 0.8 µm)

Sealing ring and
wiper: TPU
blue
temperature resistant -20 °C to +110 °C
Hardness 95 ±5 Shore A
FDA compliant

Clamping wedge: brass
Grub screw: stainless steel



Weitere Artikel aus dem Programm Hygienic Design

SM 1179-1	Klemmhebel
SM 1179-2	Klemmhebel mit Schraube
SM 1206-4	Sterngriffe
SM 1206-5	Dreisterngriffe
SM 1207-2/3	T-Griffe
SM 1265-7/8	Knöpfe
SM 1265-9/10	Muttern/Schrauben
SM 1265-11/12	Schrauben, niedrig
SM 1265-13	Abstandshalter
SM 1268-4/5	Verriegelungen
SM 1269-5	Bügelgriffe
SM 1273-32/33	Rastbolzen
SM 1291-15	Dichtringe
SM 1291-16	Abstreifer
SM 1402	Rohrgriffe
SM 3150	Stellfüße
SM 3151	Abdeckhülsen

More articles from the program Hygienic Design

SM 1179-1	Hand levers, adjustable
SM 1179-2	Hand levers, adjustable
SM 1206-4	Star knobs
SM 1206-5	Three lobe knobs
SM 1207-2/3	T-handles
SM 1265-7/8	Waist shaped knobs
SM 1265-9/10	Nuts/Screws
SM 1265-11/12	Screws, low profil head
SM 1265-13	Spacer
SM 1268-4/5	Latches
SM 1269-5	"U" handles
SM 1273-32/33	Indexing plunger
SM 1291-15	Sealing rings
SM 1291-16	Wipers
SM 1402	Tubular handle
SM 3150	Leveling feet
SM 3151	Cover sleeves



für Rohrgriffe SM 1402

Abstützungen SM 1403 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Anschraubfläche mit Dichtung ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie die nichtschöpfende Geometrie verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.

Die Abstützungen sind auf die Verwendung mit Rohrgriffen SM 1402 abgestimmt, um große Befestigungsabstände bzw. Belastungen der Griffköpfe zu reduzieren. Unabhängig von der Griffanwendung können mit Abstützungen Stangen und Rohre mit entsprechendem Durchmesser d₁ befestigt werden. Das Rohr bzw. die Stange wird bei der Montage durch den integrierten Klemmkeil fixiert.


for Tubular handles SM 1402

Handle legs SM 1403 are designed for use in hygienic areas. The sealed mounting surface enables fastening without dead spaces. The high quality finish as well as the non-concave geometry prevent adherence of dirt and facilitate cleaning.

The handle legs are designed for use with tubular handles SM 1402 to reduce large distances between mounting points or excessive loads on the handle legs. Regardless of the handle application, supports can be used to fix rods and tubes with the corresponding diameter d₁. The tube or rod is fastened during installation using the integrated clamping wedge.



mm

Rohrgriff
SM 1402 /
Tubular handle* für Stange/Rohr /
for rod/tube

d ₁ *	h ₁	b	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	h ₂	m	sw	t	kg
Ø			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø				min.	
30 +0,1/-0,25	60	27,5	M10	46	46,6	42	8	84	13,5	5	20	0,615
40 +0,15/-0,3	70	30	M12	56	56,8	50	8	99	18,5	5	25	0,990